



Februar 2024

# SPP 3006 - SYREHOLDIGE WIPES

## Hva er det som lanseres?

SPP Specialty Products utvider sitt produktsortiment med den nye **SPP3006 Syreholdige Wipes**.

SKU	Produkt
SPP3006	Syreholdige Wipes

## Produktbeskrivelse

**SPP3006** er en vannbasert behandling som er kompatibel med en rekke metaller som f.eks:

- aluminium
- stål
- rustfritt stål
- galvanisert stål

Takket være dette nye hurtigtørkende Wipe-systemet sparer du ekstra rengjøring av Etch Primer- eller Epoxy-sprøyter og blanding av disse. Dette sikrer enkel påføring og redusert prosessid.

Den korrosjonshindrende effekten til **SPP3006** garanterer en utmerket isolering av de ovennevnte metalltypene i tillegg til forbedret vedheft for de påfølgende lagene som påføres (grunning, maling, non-sanding).



**SPP3006** er kromatfri, vannbasert med VOC <1 % og kompatibel med alle PPG-merkede 2K-grunningsprodukter.

## Obsoletion

**SPP3006** lanseres som erstatning for den midlertidige koden **ADHW-50 Adhesion Wipes**.

## Emballasje/levering

SKU	Produkt	Emballasje	Syreholdige Wipes x tube	Rør x eske
SPP3006	Syreholdige Wipes	Plast tube	25	6

## Strekoder

**SKU Strekkode:** 5051432062918

**Strekkode på kartongen:** 05051432062918

## Holdbarhet

2 år

## Krav til lagring

Oppbevar produktet i uåpnet emballasje på et tørt sted. Lukk alltid beholderen igjen umiddelbart etter at du har tatt ut Wipseren. SPP3006 må beskyttes mot frost. Hvis Wipseren blir utsatt for frost, vil den bli uopprettelig skadet og bør ikke brukes.



THE ULTIMATE POLISHING SYSTEM >

Når SPP3006 kommer i kontakt med den forbehandlede overflaten, kan den bli forurenset med overflateforurensning. For å sikre optimal korrosjonsbeskyttelse bør hver Wipe være til engangsbruk.

Tørkede syreholdige Wipes skal ikke rehydreres ved å tilsette vann i pakken, tørre Wipes skal kastes.

For å holde Wipsene fuktige, lukk beholderen ved hjelp av den spesielle lukkingen på lokket på selve beholderen. Hvis det samler seg væske på bunnen av beholderen, kan du rotere pakken vertikalt 90° og rulle den noen ganger langs akselen, slik at den frie væsken absorberes av den mindre våte delen av de ubrukte Wipsene.

Oppbevares mellom 10 og 25 °C, må ikke settes for frost og ikke for høy varme for å hindre at de tørker.

## **TDS**

Følgende produktdatablad er tilgjengelig og vedlagt denne lanseringen: **TV010V**.

## **SIKKERHETS DATABLAD**

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig og vedlagt denne lanseringen.